

暮らしに合わせて、  
冷凍室にこだわりました。

よく使う冷凍室を2部屋に。  
大容量でコンパクト、整理もしやすい4ドア冷蔵庫。

 angle  
Select



MR-N40E4K シャイングレージュ(C)



エディオンオリジナル

食品をすばやく冷やすアルミトレイ搭載

肉や魚を生のまま長〜く保存できる  
「氷点下ストッカーA.I.」搭載

まとめ買いしてもたっぷり入る、  
整理しやすい「ダブル冷凍室」

# 冷蔵庫

## エディオンオリジナル

### アルミトレイ

上段冷凍室にアルミトレイを採用。食品をすばやく冷やします。

### 抗菌ハンドル※1

清潔性を保ち、お手入れの手間を削減します。

### オリジナルカラー

## フレッシュゾーン

### 氷点下ストッカーA.I.

AI※2が自動で最適運転。チルドや冷蔵室より低温の約-3℃~0℃※3で生のまま、約3日~10日間※4保存できるので、肉や魚をおいしく長〜くストックできます。



### ワイドチルド

加工食品や乳製品をまとめて保存できます。(ヨーグルトは除く)

### 氷点下ストッカーA.I.

肉・魚の専用ルーム。

2つの部屋で整理しやすいので、使い忘れも防ぎます。

## フリーケース(タマゴトレイつき)

卵や小物類をまとめておくことで、冷蔵庫をいつもきれいに、整理整頓することができます。



冷蔵室

フレッシュゾーン

野菜室

冷凍室

冷凍室



野菜室  
が真ん中

シャイングレージュ(C)

ORIGINAL  
COLOR

SIAA  
ISO 22196  
抗菌加工

## ダブル冷凍室

大きさや用途に合わせて、2つの部屋を便利に活用できます。

### 上段

アイス・小物・冷凍ごはんなど



### 下段

大型冷凍食品の収納に。




上段に製氷室を分割して配置。肉や魚などは下段で保存するなど、お部屋を分けることができます。

# 403L NEW MR-N40E4K

2021年省エネ基準達成率 74% | 年間消費電力量 (50HZ/60HZ) 329 kWh/年 (JIS C 9801-3:2015)

幅600×奥行699×高さ1,820mm  
据付スペース(単位:mm) 質量74kg



冷蔵室 232L 184L (うち、フレッシュゾーン20L)
野菜室 80L(46L)
上段冷凍室 38L(19L)
下段冷凍室 53L(34L)

静音  
約16dB(A)  
※6  
※6 JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時)

主な機能	冷蔵室				フレッシュゾーン		野菜室	冷凍室				その他																
	シエルフガラス	棚ワンツリー※7	ポケットヨコ取り	フリートレイ(タマゴトレイつき)	フリーケース(4本)	ペットボトル2L	タンク埋めちやつ	LED照明	AIストッカー	氷点下	チルド	ワイド	小野菜ケース	野菜室	プレクール	外せる給水パイプボウリング	自動給水	ダイレレクト	モーターおそうじ	製氷皿	フィルター	エアフレッシュ	制御	フィン	ハンドル	抗菌	アクセ	フリー

形名	カラー	価格希望小売	※9 定格内容積(L)	外形寸法/mm			奥行き	奥行寸法(mm)	質量(kg)	年間消費電力量(kWh/年)	定格消費電力(W/50/60Hz)		性能		
				幅	高さ	除菌					電動機	電熱装置			
MR-N40E4K	シャイングレージュ(C)	オープン価格※5	403	232(184)	91(53)	80(46)	600	1,820	699	703	74	329/329	100/100	130/130	※10

※1 無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構 (試験方法)JIS Z 2801 (抗菌方式)抗菌剤 (対象部分の名称)ハンドル (結果)99.9%の抗菌効果。一部冷蔵室を除く。※2 家庭ごとの使い方と冷蔵庫の運転状況を分析して、生活パターンを学習。今後の使い方や庫内の温度変化を予測し、自動で最適な運転を行う技術で「AI」と定義しています。※3 運転状況により0℃を超える場合があります。※4 当社独自の測定結果で、保存期間は、食品の種類や投入時の鮮度状態により異なります。食品の消費期限延長を保証するものではありません。※5 オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。※7 スライド式ではありません。※8 野菜室を除く。※9 <>は「食品収納スペースの目安です」。※10 JIS C 9801-3:2015。

●本チラシに掲載の商品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。●本体の扉と側面や天面の色や材質は異なる場合があります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。●印刷の色は、実際の商品の色と多少ちがうことがありますのでご了承願います。●本チラシのお問合せは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない時は、当社相談センターにおたずねください。

## 三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3丁目18番1号

### 三菱電機お客さま相談センター 家電品の購入相談・取扱い方法

<p>0120-139-365 (無料)</p> <p>(受付時間365日24時間)</p> <p>フリーダイヤル・ナビダイヤルをお使いいただけない場合はTEL.03-3414-9655 FAX.03-3413-4049(有料)</p> <p>■ご相談対応 平日 9:00~19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 左記以外の時間は受付のみ可能です。</p>	<p>携帯電話の場合</p> <p>TEL 0570-077-365 (有料)</p> <p>FAX 0570-088-365 (有料)</p>
--	--

\*電話番号は変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。  
\*電話番号をお確かめのうえ、お間違のないようおかけください。

●「三菱冷蔵庫」のホームページ  
[www.MitsubishiElectric.co.jp/reizouko](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/reizouko)



表示を正しく  
家電取扱い会員



この印刷物は環境に配慮し植物油インキを使用しています。

2024年5月作成